



240A Booster Rdson量測補充說明



Andy Chen



PID 精密儀器事業部/資深工程師



andy@flotrend.com.tw

02-27266269 ext. 224



Outline

- 三極體量測介紹
- 240A Booster Rds(on)量測模式
- 240A Booster量測流程與設定
- 總結




欲知詳情，請加入勢流會員 即可每月收到會員電子報

會員電子報請至客戶專區→會員專屬月刊觀看完整內容



Thank You For Attending

謝謝您的參與



- 👤 Andy Chen 陳心閱
- ✉ andy@flotrend.com.tw
- ☎ 02-27266269 ext. 224
- 📍 PID 精密儀器事業部/資深工程師
- 🏠 110台北市信義區忠孝東路五段550號13F

